

Ciocane de forjă SIMPLEX • Cauciuc compozit; cu carcă din fontă și coadă din lemn Hickory 3002.081



Descrierea produsului

Baroasele SIMPLEX din seria 3002 sunt dotate cu capete din compozitie de cauciuc pe ambele părți.

Sunt disponibile două variante: Pe de o parte, cu un diametru al capului D80mm, o greutate totală de 3.270g și o lungime totală de 80cm. În versiunea mai mare cu un diametru al capului D100mm, o greutate totală de 5.500g și o lungime totală de 100cm.

Insetia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.

Conform principiului intelligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economiști bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Baros SIMPLEX cu capete din compozitie de cauciuc pe ambele părți (negre, duritate medie, amortizante, inodore, cu uzură scăzută).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coada din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil în D80mm (greutatea totală 3.270g) și D100mm (greutatea totală 5.500g).

Domeniul de aplicații

Grădinărit și paisagistică, montare borduri, zidărie și construcții de scări, construcții garduri, construcția de schele, construcția de corturi, construcția de case din prefabricate

Material

Mâner

- Hickory

Insetii

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni	Lungime x Lățime x Înălțime	[mm]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.	
80	175	800	800 x 175 x 80	3270	4030618300892	AAA938c002	21-04-09-20	3002.081

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.