

## Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-moale / plastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

3016.060



### Descrierea produsului

Seria 3016 SIMPLEX dispune de combinația de capete TPE-soft / plastic. Capul TPE-soft albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare și, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convențional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Capul de plastic roșu (seria 3206) este tare și în plus rezistent la ulei și grăsimi.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / plastic (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

### Domeniul de aplicații

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparații și întreținere, tinichigerie

### Material

#### Mâner

- Lemn

#### Insertia 1

- TPE-moale, albastru
- Nu lasă urme
- Moale

#### Insertia 2

- Plastic, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi
- Universal

#### Carcasă

- Fontă

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	150	405						
60	150	405	405 x 150 x 60	1450	4030618305606	AAA905c002	21-04-09-16	3016.060

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.