

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • Cauciuc compozit / plastic; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

3026.060



Descrierea produsului

Ciocanul SIMPLEX din seria 3026 cu combinația de capete compoziție de cauciuc / plastic, este unul din cele mai bine vândute produse Halder.

Insertia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact și inodor, ține mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.

Insertia de plastic roșu (seria 3206) este tare și în plus rezistent la ulei și grăsimi. Această combinație de capete acoperă un spectru larg de aplicații.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm, iar la dimensiunea D60mm cu cap de cauciuc cu picior de susținere (3026.260).

Caracteristicile produsului:

- Ciocan SIMPLEX cu combinația de capete din compoziție de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / plastic (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasă din fontă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm, iar la dimensiunea D60mm cu cap de cauciuc cu picior de susținere.
- Cel mai bine vândut produs Halder pentru o gamă largă de aplicații.

Domeniul de aplicații

Pentru lucrări de dificultate mică până la medie, asamblare și reparații în industria de automobile și camioane, îndepărtare surplusuri, lucrări de mentenanță, construcția de schele, construcția de corturi, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie

Material

Mâner

- Lemn

Insertia 1

- Cauciuc compozit, negru
- Medium tare
- amortizare de impact
- Fără miros
- Uzură scăzută

Insertia 2

- Plastic, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi
- Universal

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
								
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618300670	AAA905c002	21-04-09-16	3026.060

Exemplu de aplicație







Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.