

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-mid / nailon; cu carcasă din fontă și coadă din lemn de înaltă calitate

3038.040



Descrierea produsului

Seria 3038 SIMPLEX dispune de combinația de capete TPE-mid / nylon. Capul gri TPE-mid (seria 3203) permite o forță de impact comparabilă cu cea a capului din cauciuc negru. Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită. Capul din nylon (seria 3208) oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate extrem de ridicată. El este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent și nu se ciobește nici la temperaturi negative. În plus este rezistent la ulei și grăsimi. Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere. Coadă de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere și, prin urmare, este insensibilă la murdărie. Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-mid (gri, duritate medie, fără abraziune) / nylon (alb, tare, foarte rezistent la uzură, fără așchiere chiar și la temperaturi negative, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Domeniul de aplicații

Asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblarea carcaselor, construcția de fabrici, construcția de hale, construcții metalice, construcția de expoziții, lucrări de mentenanță și reparații

Material

Mâner

- Lemn

Insertia 1

- TPE-mid, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

Insertia 2

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- Rezistent la ulei și grăsimi

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
								
40	115	325	325 x 115 x 40	610	4030618304623	AAA905c002	21-04-09-16	3038.040

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.