

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-mediu / plastic; cu carcasă din fontă și coadă din fibră de sticlă

3736.060



Descrierea produsului

Seria 3736 SIMPLEX dispune de combinația de capete TPE-mediu / plastic. Capul gri TPE-mediu (seria 3203) permite o forță de impact comparabilă cu cea a capului din cauciuc negru. Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită. Capul de plastic roșu (seria 3206) este tare și în plus rezistent la ulei și grăsimi. Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereților mai groși și a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată. Coadă foarte stabilă și durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică și dispune de un mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală). Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele. Această versiune este disponibilă la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinația de capete TPE-mediu (gri, duritate medie, fără abraziune) / plastic (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi).
- Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată crește forța de impact datorită greutatei crescute.
- Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Disponibil în D30mm până la 60mm.

Domeniul de aplicații

Utilizări versatile, asamblare, lucrări de reparații și întreținere, tinichigerie, construcția de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, construcția de schele, construcția de corturi

Material

Mâner

- Fibră din sticlă cu manșon din cauciuc

Insertia 1

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

Insertia 2

- Plastic, roșu
- dur
- Rezistent la ulei și grăsimi
- Universal

Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

Informații comandă

Ø	Dimensiuni			 [g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime [mm]					
60	150	410	410 x 150 x 60	1760	4030618306139	AAA905c002	21-04-09-16	3736.060

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.