


Butoane conice  
EH 24550.

## Descrierea produsului



## Material

- Termoplastic PF 31, negru

## Desen



## Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiuni			t min.	 max. [°C]	 [g]	Ref. Nr.
		d <sub>3</sub> ~ [mm]	h					
20	M 5	12	30	18	110	7,8	<a href="#">24550.0010</a>	
20	M 6	12	30	18	110	7,4	<a href="#">24550.0011</a>	
25	M 6	15	38	18	110	18,0	<a href="#">24550.0020</a>	
25	M 8	15	38	18	110	17,0	<a href="#">24550.0021</a>	
30	M 8	18	46	18	110	26,0	<a href="#">24550.0030</a>	
30	M10	18	46	18	110	25,0	<a href="#">24550.0031</a>	
35	M10	21	53	21	110	46,0	<a href="#">24550.0040</a>	
35	M12	21	53	21	110	43,0	<a href="#">24550.0041</a>	

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.