

SORTIMENTE STANDARD V70

SORTIMENT PENTRU MONTAREA SIMULTANĂ A 2 INSTALAȚII, REF. NR. 1190.110 (V70) / 1290.110 (V70ECO)

Bucăți.	Denumire	Ref. Nr.	Bucăți.	Denumire	Ref. Nr.
Piese ale sistemului			Piese standardizate		
2	Placă de bază	1100.700	2	Știft filetat	22540.0401
5	Șaibă	1107.400	3	Știft filetat	22540.0422
5	Șaibă	1107.600	1	Știft filetat	22540.0423
5	Șaibă	1107.700	3	Bolț, plan	22690.0001
5	Șaibă	1107.800	3	Bolț, cu striatii	22690.0201
5	Șaibă	1107.900	3	Bolț, plan	22690.0303
6	Corp de fixare	1110.100	3	Bolț, cu striatii	22690.0503
2	Corp de fixare	1110.200	3	Opritor, plan	22730.0020
1	Corp de fixare	1110.300	3	Opritor, striat	22730.0320
3	Corp de fixare	1111.100	10	Piuliță pentru canale T	23010.0142
1	Corp de fixare	1111.200	20	Piuliță pentru canale T, lungă	23020.0140
1	Corp de fixare	1111.300	2	Prezon	23040.0602
1	Șipcă de prindere	1113.700	5	Prezon	23040.0623
4	Opritor	1114.500	3	Prezon	23040.0625
2	Pin de centrare cu canal	1129.600	4	Bază conică	23050.0212
8	Element de fixare cu canal	1131.100	15	Șaibă	23060.0012
4	Element de fixare cu canal	1131.200	4	Piuliță hexagonală	23070.0012
2	Element de fixare cu canal	1131.500	6	Piuliță cu guler	23080.0012
2	Element de fixare cu canal	1131.600	5	Piuliță de prelungire	23090.0012
2	Element de fixare cu canal	1131.700	2	Bridă	23150.0015
1	Cheie tubulară	1132.100	2	Bridă de fixare pe masă	23210.0522
1	Cheie mecanică fixă	1139.400	2	Suport	23220.0150
2	Șaibă interpusă	1147.700	3	Opritor	23280.0114
1	Bară	1147.800	6	Cilindru de ajustare a înălțimii	23310.0140
4	Placă suport	1147.900	4	Cilindru de ajustare a înălțimii	23310.0141
4	Bridă	23180.0213	1	Cilindru de ajustare a înălțimii	23310.0142
4	Bridă rapidă de prindere	23310.0054			
4	Inele de poziționare	23310.0350			

În funcție de necesitate

	Suport	1140.300- 1143.700

Sortimentele indicate reprezintă doar o recomandare.
Piesele necesare variază în funcție de piesa de prelucrat.
Sortimentele pot fi modificate în caz de necesitate.