

Fjädrande tryckstift • plastutförande

22040.0408



Produktbeskrivning

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Material

Kropp

- Thermoplast blå (POM)

Kula

- Thermoplast vit (POM)

Fjäder

- rostfritt stål

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.


Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

Referens

Gängläsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

Ritning




Orderinformation

Dimension				Slag s	Fj. tryck ¹⁾		 min. max.		Art.nr.	
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~				[°C]
[mm]				[mm]	[N]					
Kula av thermoplast										
M8	5	16	1,2	1,5	20	35	-30	50	0,9	22040.0408

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."