

Fjädrande tryckstift • glatt utförande, med krage och kula  
22080.1005

## Produktbeskrivning

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

## Material

## Kropp

- Rostfritt stål 1.4303

## Kula

- Rostfritt stål, härdad

## Fjäder


- rostfritt stål

## Montering


En H7 tolerans rekommenderas för lokaliseringshålet  $d_1$ .

## Kännetecken


Lätt fjädertryck: märkt med en linje



lagt fjädertryck



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.  
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

## Referens

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.  
Versioner med förhöjd fjäderkraft se "EH 22080. Fjädrande tryckstift, slät, lång, med krage och kula".

## Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med krage och kula, främre spår
- Fjädrande tryckstift, slät, lång, med krage och kula
- Fjädrande tryckstift, glatt utförande, med krage och kula, självlåsande
- Hållare , till fjädrande tryckstift

## Ritning




Bild 1


Bild 2

## Orderinformation

| Dimension                                                   |                |                |                |                | Slag<br>s | Fj. tryck <sup>1)</sup> |                     | <br>max. | Lokali-<br>serings hål<br>H7 |  | Art.nr.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>+0,1                                      | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |           | F <sub>1</sub><br>~     | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                               |                              |                                                                                       |            |
| [mm]                                                        |                |                |                |                | [mm]      | [N]                     |                     | [°C]                                                                                          | [mm]                         | [g]                                                                                   |            |
| kropp och kula av rostfritt stål, lätt fjädertryck – Bild 1 |                |                |                |                |           |                         |                     |                                                                                               |                              |                                                                                       |            |
| 5                                                           | 4              | 5.6            | 6              | 0.9            | 1.4       | 0.5                     | 4.7                 | 250                                                                                           | 5                            | 0.6                                                                                   | 22080.1005 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."