


Fjädrande tryckstift • dubbelsidig
22090.0050

Produktbeskrivning

För axiell lokalisering, säkring av bultar eller elektriska kontakter.

Material

Kropp

- Mässing

Kula

- Rostfritt stål, härdad

Fjäder

- rostfritt stål

Mer information


Not

Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

Referens

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

Ritning




Orderinformation

Dimension				Slag s	Fj. tryck ¹⁾		max. [°C]	Lokali- serings hål H8	[g]	Art.nr.
d1	d2	d3	l1		F1 ~ [N]	F2 ~ [N]				
[mm]				[mm]				[mm]		
5	4	5,03	10,8	1,2	3,5	8	250	5	1,2	22090.0050

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."