


Fjädrande tryckstift • dubbelsidig
22090.0080

Produktbeskrivning

För axiell lokalisering, säkring av bultar eller elektriska kontakter.

Material

Kropp

- Mässing

Kula

- Rostfritt stål, härdad

Fjäder

- rostfritt stål

Mer information


Not

Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

Referens

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

Ritning




Orderinformation

Dimension				Slag s	Fj. tryck ¹⁾		max.	Lokali- serings hål H8	[g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[mm]		
8	6,5	8,03	18	2,1	6	15	250	8	5,1	22090.0080

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."