

Indexbultar • med monteringsfläns, horisontal

22110.0304



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Huset

- Zink gjutet, plastbelagd, svart

Låsplanne

- Rostfritt stål 1.4305

Dragring

- Rostfritt stål 1.4310

Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.

Drift


Vid användandet av läsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låsplanen inte får skjuta ut).

Mer information

Not


Knopp ej demonterbar

Ritning



utan låsning

Bild 1



utan låsning

Bild 2





Bild 3

Orderinformation

Dimension														Fj. tryck ¹⁾				Art.nr.
d ₁	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	max.		
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~			
[mm]														[N]	[°C]	[g]		
Med dragring, ingen lösning – Bild 1																		
4	14	16,5	22	6	3,3	4	7	14	4	8	4,5	34,5	4	3	12	100	11	22110.0304

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."