

Indexbultar • utan sexkant

22120.0050



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Kropp

- Automatstål, svartoxiderat

Låspinne

- Stål, härdat

Grepp

- Thermoplast (PA 6), svart

Montering

Lämpliga monteringsverktyg finns.

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar

Ritning



Orderinformation


Dimension						Fj. tryck ¹⁾					Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁	F ₂	min.	max.		
-0,02 -0,05			~	min.		~	~				
[mm]						[N]		[°C]		[g]	
Med grepp – Bild 1, Automatstål											
10	M20 x 1,5	31	80	10	41	23	54	-30	80	104	22120.0050

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120
Monteringsverktyg , stål				
	M20 x 1,5	–	27,0	22120.0960

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."