

Indexbultar • för tunnväggiga detaljer

22120.0289



Produktbeskrivning

Indexbultar med genomgående hål för tunnväggiga detaljer.

Material

Kropp

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt

Montering

Genom fästhylsan kan indexbulten monteras på detaljer med en tjocklek av 1-5mm.

Drift

Vid användande av låsbar modell, dra ut knoppen och vrid 90° och säkras med ett spår. Beroende på spännlängden, kan bulten helt dras undan.

Mer information

Not

Knopp ej demonterbar

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar

Ritning





Bild 1



med låsning

Bild 2

Orderinformation


Dimension								SW ₁	SW ₂	Fj. tryck ¹⁾				Art.nr.	
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	s			F ₁	F ₂	min.	max.		
-0,02										~	~				
-0,05															
[mm]								[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Med låsning – Bild 2															
8	12	31	12	40	7,5	12	1 – 5	19	16	15,5	28	-30	80	62	22120.0289

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	 [g]	Art.nr.
Ring spanner, flat		
	26	22120.0299

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."