

Indexbultar
22120.0302

Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering.
Plastgrepp för bättre handhavande.

Material

Kropp

- Automatstål, svartoxiderat

Låspinne

- Stål, härdat

Hake

- Automatstål, svartoxiderat

Drift

Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).

Mer information


Not

Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

Ritning



låsmutter
22120.0115 – .0120 (stål)
22120.0515 – .0520 (rostfritt stål)

Orderinformation

Dimension							Fj. tryck ¹⁾		max.	[g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂			
-0,02 -0,04							~	~	[°C]		
[mm]											
[N]											
[mm]											
[°C]											
[g]											
Utän plastgrepp – Bild 1, Automatstål											
4	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	7	20	250	17	22120.0302

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0115

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."