

Indexbultar
22120.0318

Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering.
Plastgrepp för bättre handhavande.

Material

Kropp

- Automatstål, svartoxiderat

Låspinne

- Stål, härdat

Hake

- Automatstål, svartoxiderat

Drift

Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).

Mer information


Not

Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

Ritning



Orderinformation

Dimension							Fj. tryck ¹⁾		 max.		Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂			
-0,02							~	~			
-0,04											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål											
8	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	21	57,5	250	121	22120.0318

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]		Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."