

Indexbultar
22120.0329

Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering.
Plastgrepp för bättre handhavande.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Hake

- Sintrad metall 1.4404

Drift

Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).

Mer information


Not

Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

Ritning



Orderinformation

Dimension							Fj. tryck ¹⁾				Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	max.		
-0,02							~	~			
-0,04											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål											
10	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	11,5	30,5	250	64	22120.0329

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."