

Indexbultar • med monteringsfläns

22120.0394



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering.
Plastgrepp för bättre handhavande.

Material

Kropp

- Stål, svartoxiderat

Låspinne

- Stål, nitrerat, svart

Plastkåpa

- Thermoplast, svart, matt

Montering

Höger/vänster montering medges genom försänkningar på båda sidor.
Indexbult för sidomontering.

Drift


Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).

Mer information

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar

Ritning





Orderinformation

Dimension									Fj. tryck ¹⁾		 min. max.			Art.nr.
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	h	k	l ₁	l ₄	s	F ₁	F ₂				
0									~	~				
-0,05														
[mm]									[N]		[°C]		[g]	
Med plastgrepp – Bild 2														
12	12	20	40	20	22	69	52	15	21	58	-30	80	171	22120.0394

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."