

Indexbultar • med sexkantskrage, rostfritt stål

22120.0485



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

Material

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

- Rostfritt stål 1.4305

Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Distansring, för indexbultar

Ritning



Orderinformation


Dimension								SW	Fj. tryck ¹⁾		max.	[g]	Art.nr.
d1	d2	d3	l1 ~	l2 min.	l3	l4	l6 min.		F1 ~	F2 ~			
-0,02 -0,05			[mm]					[mm]	[N]		[°C]		
rostfritt stål													
5	M10 x 1	21	45	5	17	5	15	12	6	14	250	43	22120.0485

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."