

Indexbultar • med monteringsfläns

22120.0929



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.
För tunnväggiga detaljer.
Denna modell kännetecknas av sina små inbyggnadsmått.

Material

Fläns

- Zink gjutet, förzinkat genom galvanisering

Låspinne

- Stål, härdat

Grepp

- Termoplast (PA 6), svart, matt

Drift

Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.

Mer information


Not

Knopp ej demonterbar

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar

Ritning




Orderinformation

Dimension													Fj. tryck ¹⁾		 min. max.			Art.nr. ²⁾	
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂	min.	max.			
-0,02				-0,02						-0,15									
-0,05				-0,1															
[mm]													[N]		[°C]		[g]		
Utan låsning – Bild 1, stål																			
8	18	46	20	12	31	5,3	10,4	34	54	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	63	22120.0929	

¹⁾ Statistiskt medelvärde

²⁾ Låspinnen är inte helt infällbar

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."