

Indexbultar • med monteringsfläns, horisontal
22120.1236



Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering.

Material

- Huset**
- Zink gjutet, plastbelagd, svart
- Låspinne**
- Stål, förzinkat genom galvanisering
- Hake**
- plast


Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.

Drift

Vid användandet av läsbar modell, knappen dras ut, vrid den 70° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).

Ritning




Orderinformation

Dimension															Fj. tryck ¹⁾		min. max.		[g]	Art.nr.
d	l ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₃	F ₁	F ₂	min.	max.		
-0,05	min.														~	~				
[mm]															[N]		[°C]			
Med låsning, höger – Bild 3																				
12	12	46	40	20	6,4	11	6	29	33	6,5	14,5	19	71	17	25	38	-30	80	136	22120.1236

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."