

Fjädrande Sidotryckstift

22140.0008



Produktbeskrivning

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Material

Kula

- Rostfritt stål, härdat

Kropp

- Automatstål, svartoxiderat

Fjäder

- rostfritt stål

Montering


Fjädrande sidotryckstift måste monteras i ett hål med minsta måttet l_3 .

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.

Ritning





Orderinformation

Dimension						Lokali- serings hål H8 [mm]	Slag s [mm]	Fj. tryck ¹⁾		 min. max.		 [g]	Art.nr.
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
[mm]								[N]					
Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt – Bild 1													
8	3	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	8,9	22140.0008

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."