

## Sidotryckstift • med utvändig och invändig gänga, utan tätning

22150.1340



### Produktbeskrivning

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

#### Material

##### Kropp

- Stål, förzinkad

##### Gängad bricka

- Stål, svartoxiderat

##### Fjäder

- Stål, förzinkat genom galvanisering

#### Montering

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = centrumdistans,

$y$  = arbetsstyckets höjd,

$w$  = arbetsstyckets längd,

$x$  = slag,

$z$  = stopp diameter

Beräkning av  $x$  för arbetsstycken:

$$x = d_2/2 - s$$

Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.

#### Kännetecken


Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering

#### Mer information

#### Not

Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.

### Ritning



## Orderinformation


| Dimension             |                      | Fj. tryck<br>F<br>max. <sup>1)</sup><br>~<br>[N] | Dimension      |                |                |                |                | Slag<br>s<br>[mm] | SW<br>[mm] | <br>max.<br>[°C] | <br>[g] | Art.nr.    |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>        | l <sub>1</sub><br>-2 |                                                  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                   |            |                                                                                                     |                                                                                            |            |
| [mm]                  |                      |                                                  |                |                | [mm]           |                |                |                   |            |                                                                                                     |                                                                                            |            |
| förstärkt fjädertryck |                      |                                                  |                |                |                |                |                |                   |            |                                                                                                     |                                                                                            |            |
| M12                   | 26,5                 | 100                                              | M4             | 6,1            | 10,7           | 4,5            | 1,5            | 1                 | 10         | 250                                                                                                 | 8,6                                                                                        | 22150.1340 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Tillbehör

|                                                                                  | Dimension<br>d <sub>1</sub><br>[mm] | <br>[g] | Art.nr.    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Monteringsverktyg                                                                |                                     |                                                                                            |            |
|  | M12                                 | 76                                                                                         | 22150.0820 |

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

## Innehåller SVHC-ämnen &gt;0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

## Innehåller proposition 65-ämnen

Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."