

## Kullåspinnar • självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshårdad

### 22380.0157



#### Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, hårdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande.

#### Material

##### Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshårdad

##### Handtag

- Thermoplast (PA 6) grå / orange

##### Fjäder

- rostfritt stål

#### Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

#### Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

#### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.

#### Referens

Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.


#### Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

#### Ytterligare produkter

- Kullåspinnar, självlåsande, med kombinationshandtag
- Lokaliseringsbussningar, för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar, med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A

#### Ritning




\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med märkning.

#### Orderinformation

| Dimension            |                |                |                |                |                      |                |                | Lokali-<br>serings hål<br>H11 | Skjuvmotstånd<br>dubbel <sup>1)</sup><br>min. | <br>min.      max. |      | <br>[g] | Art.nr.    |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>       | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                               |                                               | [mm]                                                                                                    | [kN] |                                                                                              |            |
| -0,04<br>-0,08       | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                               |                                               |                                                                                                         |      |                                                                                              |            |
| Handtag färg: orange |                |                |                |                |                      |                |                |                               |                                               |                                                                                                         |      |                                                                                              |            |
| 6                    | 60             | 7              | 33,2           | 14,5           | 7                    | 26,7           | 10,8           | 6                             | 35                                            | -30                                                                                                     | 80   | 26                                                                                           | 22380.0157 |

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."