

Hållare

22400.1072



Produktbeskrivning

Dessa hållare är till för att inte kullåspinnarna t. ex EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380., även EH 22360., och kulpinne EH 22400. går förlorade.

Material

Fästring

- rostfritt stål

Hållare

- rostfritt stål

Beläggning hållare

- Termoplast PA6, klar, belagd

Montering

Fäst klämman (bild 5/6) på kullåspinnen med en mjuk hammare, demonteras genom att bända med en skruvmejsel.
Termoplastversion (bild 7): kapa utstickande ändar efter montage
Spiralformade hållaren (bild 8) har en mycket effektiv arbetsräckvidd.

Mer information









Not

Specialutförande på begäran.
Modeller bild 3 och bild 4 motsvarar MIL-DTL-83420.

Ytterligare produkter

- Hållare, för gängad låspinne
- Nyckelband, enligt DAN80
- Nyckelband, enligt NSA5732

Ritning




Orderinformation

Dimension l [mm]	Passar till storlek [mm]	max. [°C]	[g]	Art.nr. ¹⁾
rostfritt stål, med hållklämma och låsring – Bild 6, Termoplast PA6, klar, belagd				
200	20/25	80	12	22400.1072

¹⁾ För kullåspinnar, enkelt utförande

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."