

Excenterspännare

23410.0050



Produktbeskrivning

Excenterspännare ger en snabb och säker fastspänning och frigörning med ett relativt stor justerbarhet och hållkraft. Den excentriska brickan ger en steglös spänneffekt i flera positioner. Dessutom är den excentriska spännaren självslåsande. Spännaren kan användas som ett steglöst stopp genom att ta bort motbrickan.

Material

Handtag

- Stål, slipat, svartoxiderat

Kropp

- Stål, sätthärdat, svartoxiderat

Skruv

- Stål, härdat, svartoxiderat

Kulknopp

- Härdplast PF 31, svart, DIN 319

Montering

Fästes med bult M 10 (SW 6). Säkerställ ett åtdragningsmoment på max. 40 Nm.

Drift

Skruv och brickan är justerbara. Väl inskruvad kan spännhaken enkelt vridas till önskad position. För Art. No. 23410.0050 / .0051, tandningen hjälper till att få den på önskad position.

Mer information

Not

Vänstervriden modell kan levereras på begäran.

Ritning




Bild 1







Bild 2



Orderinformation

[g]		Art.nr.
Med justerbar – Bild 1, stål		23410.0050
317		

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."