

Excenterspännare
23410.0151

Produktbeskrivning

Excenterspännare ger en snabb och säker fastspänning och frigörning med ett relativt stor justerbarhet och hållkraft. Den excentriska brickan ger en steglös spänneffekt i flera positioner. Dessutom är den excentriska spännaren självslåsande. Spännaren kan användas som ett steglöst stopp genom att ta bort motbrickan.

Material

Handtag

- Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Skruv

- Rostfritt stål 1.4021, värmebehandlat, nickelplaterat

Kulknopp

- Härdplast PF 31, svart, DIN 319

Montering

Fästes med bult M 10 (SW 6). Säkerställ ett åtdragningsmoment på max. 40 Nm.

Drift

Skruv och brickan är justerbara. Väl inskruvad kan spännhaken enkelt vridas till önskad position. För Art. No. 23410.0050 / .0051, tandningen hjälper till att få den på önskad position.

Mer information

Not

Vänstervriden modell kan levereras på begäran.

Ritning




Bild 1







Bild 2



Orderinformation

[g]		Art.nr.
Med spännskruv – Bild 2, rostfritt stål		23410.0151
159		

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."