

## Handtag med vev • DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79 24330.0341



### Produktbeskrivning

Dessa handtag har skarven blästrats och slipats. Navet maskinbearbetat.

### Material


#### Maskinhandtag

- Stål, svarvad, förzinkad genom galvanisering, passiverad

#### Handtag

- Gjutjärn (GGG), plastbelagd, svart

### Ritning



### Orderinformation

| l                                          | s<br>H11 | e<br>min. | Dimension      |                |                |                |                | d <sub>3</sub><br>Maskinhandtag Ø |  | Art.nr.    |  |
|--------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                                            |          |           | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> |                                   |                                                                                       |            |  |
|                                            |          |           | [mm]           |                |                | ~              |                |                                   |                                                                                       |            |  |
| med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F |          |           |                |                |                |                |                |                                   | [mm]                                                                                  | [g]        |  |
| 125                                        | 17       | 22,2      | 17,9           | 34             | 34             | 55             | 148            | 22                                | 439                                                                                   | 24330.0341 |  |

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

#### Innehåller SVHC-ämnena >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

#### Innehåller proposition 65-ämnena



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."