

Handtag med vev
24330.0436



Produktbeskrivning

Material


- Handtag**
- Zink gjutet, plastbelagd, svart, matt
- cylindriskt handtag**
- Hårdplast PF 31, svart

Mer information

Referens

Alternativ till vev DIN 469.


Ritning



Orderinformation

Dimension										d ₄			Art.nr.
l	s	e	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃		Cylindriskt handtag Ø	max.		
	H11	min.	max.				~			EH 24530.			
[mm]										[mm]	[°C]	[g]	
Zink gjutet													
100	12	16,1	12,6	27	30	28	17	15		23	80	270	24330.0436

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."