

Justerbart spännhandtag • med skruv

24400.0661



Produktbeskrivning

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

Material

Manöverspak

- Gjuten zink, plastbelagd , orange liknande RAL 2004, mattstruktur

Innerdelar

- Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Skruv

- Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Drift


Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.

Mer information

Not

Skruvdelen kan bytas ut.


Ritning



Orderinformation

				Dimension						Art.nr.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁ [mm]	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂		
orange										
30	M16	50	23	50,5	12	5	76	108	370	24400.0661

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."