

Knopp  
24520.0126



Produktbeskrivning

Material

- Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Ritning





Bild 1




Bild 2



Orderinformation

| Dimension                            |                |                |                |                |           |  | Art.nr.    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                       | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | t<br>min. |                                                                                       |            |
| [mm]                                 |                |                |                |                |           |                                                                                       |            |
| Med räfflor – Bild 2, rostfritt stål |                |                |                |                |           |                                                                                       |            |
| 25                                   | M8             | 14,5           | 22,5           | 14             | 12        | 39                                                                                    | 24520.0126 |

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."