

Knopp
24520.0129



Produktbeskrivning

Material

- Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Ritning





Bild 1




Bild 2



Orderinformation

Dimension								Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t	min.		
[mm]							[g]	
Med räfflor – Bild 2, rostfritt stål								
31	M10	18,5	27	17	17		70	24520.0129

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."