

Handhjul ekermodell • lättmetall
24610.0010



Produktbeskrivning

Gällande alla handhjul, navet maskinbearbetat, kant svarvad till spegelfinish. Obearbetade ytor blästrade. Den obearbetade ytan är sandblästrad; tillsammans med den spegelpolerade kanten på dessa handhjul innebär att handhjulen i de flesta fall inte behöver lackeras.

Material

- Axeldel**
- Stål, förzinkat genom galvanisering
- Handhjul**
- Aluminium kokillgjutet

Montering


Ändbricka EH 22270. för axiell montering.

Mer information

Ytterligare produkter

- Ändbricka
- Cylindriskt Handtag, vridbart

Ritning



Riktningen av navnyckeln kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.

Orderinformation

Dimension							Art.nr.	
d ₁	d ₂ H7	d ₃	b	l ₁	l ₂ ~			
[mm]								[g]
Utan kilspår utan cylindriskt handtag								
125	12	31	15	18	33	301	24610.0010	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."