

Snabbkoppling • med kompensation för radiell offset och skruvbar fläns

25100.0270

**Produktbeskrivning**

Snabb pluggkoppling med kompensation för radiell offset med krav på litet utrymme, tex, länk mellan kolvstång och en linjär rörlig enhet.

Material**Fläns**

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Kopplingsdel

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Låsmutter

- Stål, svart, (ISO 4035/8675)


Montering

Montering och nermontering av denna enkla, solida två-delskoppling sker med hjälp av ett T-spår; en manuell återjustering är inte nödvändig.


Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgånga.

Mer information**Not**

Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.

Ritning**Bild 1****Bild 2****Orderinformation**

Dimension												SW	Kompensation för radial offset x max.	Max. sträckning och kompressionslast max.		Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	t					
[mm]												[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Med koppl. mutter – Bild 2																
M20	80	34	11	18	74	25	5	26	17	28	10	30	1	30	850	25100.0270

Användningsexempel

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."