


Gångjärn • justerbar  
25161.0110

## Produktbeskrivning

Adjustable hinges can be positioned horizontally or vertically by moving the adjusting bushings in a form-fit and finely adjusted manner.

## Material

## Kropp

- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta

## Axlig

- Rostfritt stål

## Ritning





Bild 1




Bild 2




Bild 3

## Orderinformation

| Dimension                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |  | Art.nr.    |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| b <sub>1</sub>                                  | l <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | x    |                                                                                       |            |
| [mm]                                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      | [g]                                                                                   |            |
| justerbar i bredd – Bild 3, Zink gjutet, silver |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |                                                                                       |            |
| 50                                              | 64             | 37             | 28             | 5,5            | 6              | 11,5           | 7              | 6,5            | 27             | 0,75 | 141                                                                                   | 25161.0110 |

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."