

## Fjädrande tryckstift • med kula och spår - TUM

2B050.0246



## Produktbeskrivning

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.  
Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

## Material

## Kropp

- Automatstål, svartoxiderat

## Kula

- Rostfritt stål, härdad

## Fjäder

- rostfritt stål

## Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering



lågt fjädertryck



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.  
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.  

- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

## Referens


En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).  
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

## Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med kula och spår

## Ritning



## Orderinformation

| Dimension                                            |       |                |        |      |       | Slag<br>s | Fj. tryck <sup>1)</sup> |                     | min.   max. | [°F] | [oz]  | Art.nr.    |
|------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|------|-------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|------|-------|------------|
| d <sub>1</sub>                                       | Gänga | d <sub>2</sub> | l      |      |       |           | F <sub>1</sub><br>~     | F <sub>2</sub><br>~ |             |      |       |            |
| [tum]                                                |       | [tum]          |        |      |       | [tum]     | [lb]                    | [lb]                |             |      |       |            |
| Av automatstål, normalt fjädertryck, med gänglåsning |       |                |        |      |       |           |                         |                     |             |      |       |            |
| 5/16-18                                              | 5/16  | 0,313          | 2A-UNC | 5/32 | 37/64 | 0,04      | 4                       | 8,4                 | -22         | 194  | 0,115 | 2B050.0246 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."