

SIMPLEX-släggor • Kompositgummi med "Stand-Up"-funktion / Superplastic; med gjutjärnshus och träskaft av hickory

3027.261



Produktbeskrivning

Med en insatskombination av kompositgummi / superplast är SIMPLEX-mjukhammaren D60mm D80mm en oundgänglig följeslagare för ett stort antal applikationer. Denna toppsäljare från Halder har nu utvecklats ytterligare: Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den beprövade gummiblandningen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Det 70 cm långa hickoryhandtaget gör det möjligt att utan ansträngning ta tag i släggan från ett stående läge. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlek D60mm och D80mm. Finns också med ett kort handtag.

Produktegenskaper:

- Ytterligare utveckling av Halders toppsäljare: Gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) i kombination med det 70 cm långa handtaget garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- 70 cm långt, kan hickoryhandtaget lätt plockas upp från ett stående läge.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekarna D60mm och D80mm, finns också med ett kort handtag.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, I-kivien asennus, murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, driva in stålklår, byggnadsställningar, tältställningar, snickeriarbeten, monteringsfärdiga huskonstruktioner

Denna hammare har en speciell insats med "Stand-Up"-funktion.

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Dimension					GTIN	proficl@ss 5.0	Art.nr.
Ø			Längd x Bredd x Höjd				
			[mm]	[g]			
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311164	AAA938c002	3027.261

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."