

## SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi / mjukmetall; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.

### 3029.080



#### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3029 inkluderar insatskombinationen av kompositgummi / mjukmetall. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D30mm till D80mm och i storlek D60mm och D80mm med gummiinsats och "stand-up".

Produktgenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Denna version finns i storlekar från D30mm till D80mm och i storlek D60mm och D80mm med gummiinsats och "stand-up".
- Insatsen av mjukmetall är tillverkad av aluminium och ersätter standardhammare av bly.

#### Användningsområden

Formkonstruktion, anläggning, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche

#### Material

##### Handtag

- Trä

##### inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

##### inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

##### Huset

- Gjutjärn

#### Orderinformation

| Dimension |                                                                                     |                                                                                                                     |  | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr.     |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|-------------|----------|
| Ø         |  | <br>Längd x Bredd x Höjd<br>[mm] |                                                                                     |      |                |             |             |          |
| 80        | 175                                                                                 | 490                                                                                                                 | 490 x 175 x 80                                                                      | 3500 | 4030618304555  | AAA905c002  | 21-04-09-16 | 3029.080 |

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."