

Handtag med vev EH 24330.



Produktbeskrivning

Material

Handtag

- Zink gjutet, plastbelagd, svart, matt
- Aluminium, plastbelagd, svart, matt yta

cylindriskt handtag


- Härdplast PF 31, svart

Mer information

Referens

Alternativ till vev DIN 469.


Ritning



Orderinformation

Dimension									d ₄			Art.nr.
l	s H11	e min.	d ₁ max.	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	Cylindriskt handtag Ø EH 24530.	max.		
[mm]									[mm]	[°C]	[g]	
Zink gjutet												
50	8	10,1	8,4	16	18	18	10	10	14	80	58	24330.0420
64	10	13,1	10,5	19	22	20	11	12	18	80	97	24330.0422
80	10	13,1	10,5	23	26	24	14	14	21	80	166	24330.0424
100	12	16,1	12,6	27	30	28	17	15	23	80	270	24330.0436
Aluminium Al												
80	10	13,1	10,5	23	26	24	14	14	21	80	97	24330.0410
100	12	16,1	12,6	27	30	28	17	15	23	80	161	24330.0412
125	14	18,1	14,7	32	35	34	22	18	26	80	251	24330.0414
160	17	22,2	17,9	35	39	38	26	18	26	80	280	24330.0416

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."