

Konisk Knopp
EH 24550.




Produktbeskrivning

Material

- Härdplast PF 31, svart


Ritning



Orderinformation

Dimension							Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃ ~ [mm]	h	t min.	max. [°C]	[g]	
20	M 5	12	30	18	110	7,8	24550.0010
20	M 6	12	30	18	110	7,4	24550.0011
25	M 6	15	38	18	110	18,0	24550.0020
25	M 8	15	38	18	110	17,0	24550.0021
30	M 8	18	46	18	110	26,0	24550.0030
30	M10	18	46	18	110	25,0	24550.0031
35	M10	21	53	21	110	46,0	24550.0040
35	M12	21	53	21	110	43,0	24550.0041

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."