

定位柱・有球形和內六角

22030.0010



產品描述


適用於定位、供壓或頂舉。

材質

- 本體
- 切削鋼， 染黑
- 珠子
- 軸承鋼， 硬化
- 彈簧
- 不銹鋼

特性

標準彈簧荷重: 無標示



Standard spring load



Heavy spring load

更多資訊


注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

圖面




訂單資訊

尺寸			WS	行程 s	彈簧荷重 ¹⁾		 max.		品號
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]	[g]	
[mm]			[mm]	[mm]	[N]				
切削鋼，標準彈簧荷重									
M10	6	23	5	2	24	45	250	8	22030.0010

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。