

定位柱·帶可動球和內六角

22031.0250



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
球的運轉使配對件的磨損最小化，這也導致取決於配對件的可靠鎖定行為。
塑料球的另一個優點是電絕緣。

材質

本體
• 不鏽鋼 1.4305


軸承
• 塑膠

珠子
• 不鏽鋼，硬化

彈簧
• 不銹鋼

特性

強化彈簧荷重: 以兩條線標示



Standard spring load



Heavy spring load

更多資訊


注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

圖面




訂單資訊

尺寸			WS	行程 s	彈簧荷重 ¹⁾		 min max.	 [g]	品號	
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~				[°C]
[mm]			[mm]	[mm]	[N]					
不鏽鋼，增加 彈簧荷重										
M10	4,5	23	5	1,4	28	54,3	-30	90	7,4	22031.0250

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。