


定位柱・有球，有頭 22050.1060



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
由頭部精確的深鑿

材質

本體
• 切削鋼，染黑

珠子
• 軸承鋼，硬化


彈簧
• 不銹鋼

組裝


用於 M4 / M5 參照尺寸 l_3 。

特性

強化彈簧荷重: 以兩條線標示



Standard spring load



Heavy spring load

更多資訊


注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

圖面



Size M4+M5




Size M6-M12

訂單資訊

尺寸						行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		 max. [°C]	 [g]	品號
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]			
[mm]											
切削鋼，增強彈簧荷重											
M6	3.5	10	14	9	1	1	19.3	26.6	250	3.8	22050.1060

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。