

定位柱・長
22070.0240

產品描述

用於噴射，作為棘爪，用於施加壓力或作為衝擊元件。

材質

螺絲形支撐座

- 不鏽鋼 1.4305, 氮化

本體

- 不鏽鋼 1.4305

彈簧


- 不銹鋼

組裝

定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)

特性

標準彈簧荷重: 無標示



更多資訊


注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

參考

螺紋鎖: 聚合物全部覆蓋 (細節請見技術資訊頁)。

圖面




訂單資訊

尺寸							行程 s	WS	彈簧荷重 ¹⁾		 min max.	 [g]	品號	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~				[°C]
[mm]							[mm]	[mm]	[N]					
不鏽鋼, 標準彈簧荷重, 帶有螺紋鎖														
M16	8	13,4	58	35	3,2	3	20	6	4	23	-30	90	55	22070.0240

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。