

分割定位柱・附水平或螺絲凸緣 22110.0346



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

材質

外殼

- 鍍鋅鋼

固定梢子

- 不鏽鋼 1.4305

手把

- 塑膠(PA6)，黑色，無光澤的

組裝

通過墊圈ISO 7092進行組裝。

操作


當使用鎖定分割定位柱時，拉出旋鈕，轉90度並由一個槽口固定(此時鎖銷不可突出)。

更多資訊

注意事項


不可移動的旋鈕。

圖面




無鎖固

圖片 1



無鎖固

圖片 2



有鎖固


圖片 3

訂單資訊

尺寸														彈簧荷重 ¹⁾		溫度		重量	品號
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min	max.	[g]	
h11					-0,2			±0,05					min	~	~		[°C]		
有手把 有鎖固 – 相片 3																			
6	18	30,5	32	10	5,4	5	10,5	21	5,5	12	13	52	6	5	21	-30	80	40	22110.0346

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。