

## 分割定位柱的迷你分割 · 不銹鋼 22110.1146



### 產品描述

特別適合鎖附薄板。  
效能於最小空間需求。  
由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入。

### 材質

- 本體  
• 不銹鋼 1.4305
- 固定梢子  
• 不銹鋼 1.4305
- 手把  
• 不銹鋼 1.4308

### 組裝

鎖入迷你分割定位柱.提起旋鈕,六角將會鬆開以便組立.  
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

### 操作

當使用自鎖型旋鈕,拉出旋鈕,轉30度並由一個缺口夾住。

### 更多資訊


### 注意事項

不可移動的旋鈕。

### 更多產品

- 距離調整環,適用於分割定位柱

### 圖面




### 訂單資訊

| 尺寸                   |                |                |                |                |                       |                | WS   | 彈簧荷重 <sup>1)</sup>  |                     |  max. |  | 品號         |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>h9 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>min | l <sub>3</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                            |                                                                                       |            |
| [mm]                 |                |                |                |                |                       |                | [mm] | [N]                 |                     | [°C]                                                                                       | [g]                                                                                   |            |
| 含鎖緊 – 相片 2           |                |                |                |                |                       |                |      |                     |                     |                                                                                            |                                                                                       |            |
| 7                    | M12            | 28             | 20             | 40,5           | 7                     | 10             | 14   | 10                  | 23                  | 250                                                                                        | 73                                                                                    | 22110.1146 |

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。