

分割定位柱・帶六角環和鎖定，不銹鋼 A4 22120.1155



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。
不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

材質

本體

- 不銹鋼 1.4401

固定梢子

- 不銹鋼 1.4401 鍍鎳

手把

- 不銹鋼 1.4401

固定螺帽


- 不銹鋼 1.4401

更多資訊

注意事項

不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。

圖面



圖片 1

圖片 2

訂單資訊

尺寸							彈簧荷重 ¹⁾				品號
d ₁	d ₂	l ₂ min	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2											
5	M10 x 1	5	18	40	18	6	3	12	100	36	22120.1155

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品號
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401				
	M 8 x 1	13	2,8	22120.1514

遵守

符合 [RoHS](#)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 [SVHC](#) 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 [65 號提案物質](#)
不包括 65 號提案物質
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物