

側向式定位柱・與塑料彈簧和針

22150.0205



產品描述

適用於定位和供壓。

材質

- 彈簧
• 塑膠
- 梢子
• 鋼，表面硬化，染黑


組裝

滋潤本體是被建議的。
側向定位柱採壓入安裝。
用於計算嵌裝孔中心距離之公式：
 $l_0 = z/2 + w + x$ ，
 l_0 = 中心距離，
 y = 工件高度，
 w = 工件長度，
 x = 座標尺寸
 s = 行程，
 z = 檔塊直徑
計算尺寸 x ：
 y 大於或是等於 $l_2 - d_2/2$ ，然後 $x = d_2/2 - s$
或是
 y 小於 $l_2 - d_2/2$ ，然後 $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

特性

標準彈簧加載彈簧=紅色彈簧

圖面



某些尺寸會有偏芯引銷的形狀 (請見表格)

訂單資訊

尺寸		彈簧荷重 F max. ¹⁾ ~ [N]	尺寸 l ₁ -1	尺寸 l ₂ ±0,5	行程 s	定位孔 D H8	x ²⁾ [mm]	max. [°C]	[g]	品號
d ₁	d ₂									
[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
10	5	60	9	7,3	0,4	9,9	1,6	100	2,1	22150.0205

¹⁾ 統計平均值

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

配件

	尺寸 d ₁ [mm]	 [g]	品號
組立工具			
	10	46	22150.0842

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。