

## 定位扣件 · 自鎖固, 含安全把手

### 22340.1025



#### 產品描述

為了快速緊固，鎖定，調整，變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542：高強度，硬化，高耐磨性與高鶴重銷子。堅固的安全把手(按鈕無覆蓋)握把的形狀可以防止誤觸按鈕的可能。

#### 材質

梢子零件  
• 不銹鋼 1.4305

把手  
• 不銹鋼

按鈕  
• 不銹鋼

彈簧  
• 不銹鋼

#### 操作

按下按鈕即可解鎖球。

#### 特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

#### 更多資訊

#### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。


#### 配件

可以與 EH 22400. 配合使用。

#### 更多產品

- 定位襯套, 用單邊作動 ball lock 梢
- 定位襯套, 帶有法蘭, 用於球鎖定銷和座銷
- 保持繩
- 定位襯套, 帶有軸環, DIN 172 A
- 定位襯套, 無軸環, DIN 179 A

#### 圖面




不銹鋼1.4542設計，具有標識記號

#### 訂單資訊

| 尺寸             |                |                |                |                |                      |                |                |  | 定位孔<br>H11 | max. |     | 剪力抵抗<br>力, 加倍的 <sup>1)</sup><br>min | 品號         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|--|------------|------|-----|-------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |  | [mm]       | [°C] | [g] | [kN]                                |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |  |            |      |     |                                     |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                      |                |                |  |            |      |     |                                     |            |
| 不銹鋼            |                |                |                |                |                      |                |                |  |            |      |     |                                     |            |
| 6              | 25             | 7              | 10,3           | 20             | 7                    | 11,6           | 21             |  | 6          | 250  | 22  | 21                                  | 22340.1025 |

<sup>1)</sup> 抗剪力類似 DIN 50141

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。