# 定位珠螺絲 • 有頭

# 22710.0926



# 產品描述

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。 平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

#### 材質

#### 珠子

• 軸承鋼,硬化

#### 螺絲

• 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm²

# 更多資訊

#### 注意事項

珠子無防止旋轉功能。 特殊的樣式歡迎洽詢。


#### 參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

#### 更多產品

• 定位珠螺絲,有頭,球防止迴轉

#### 圖面



#### 訂單資訊

尺寸							WS	靜態荷	I	品號
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	球直徑		重能力 <sup>1)</sup>	_	
	~							max.		
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
軸承面帶肋, 熱處理鋼										
M12	80	18	7,2	12	44	8,5	10	30	80	22710.0926

<sup>1)\*</sup>荷重能力報告書不適用於不銹鋼

# 遵守

# 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

# 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

# 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

